


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.246

Sidogavel, vertikalt uppdelad

State: 2026-06-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.246 - Sidogavel, vertikalt uppdelad för VX IT

Sidogavlar, vertikalt delade, för VX IT



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 5301.246 |
| Fördelar | Enkel hantering Lätt att låsa med snäplås Optimal åtkomst till alla inbyggnadskomponenter Det går endast att öppna med invändiga låselement, vilket innebär att fri åtkomst genom dörrarna krävs, men åtkomstsäkerheten ökar avsevärt Komplett demontage av enskilda sidogavlar kan göras när som helst utan verktyg |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | RAL 7035 |
| Leveransens omfattning | 2 sidodelar Montageskena 6 gångjärn Fyra snabbkopplingar Inkl. fastsättningsmaterial |
| Montagekrav | Åtkomst genom dörrarna fram och bak måste säkerställas |
| Passar för | Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.000 mm Djup: = 800 mm |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 20 |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 22,5 kg |
| Bruttovikt | 24,5 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 87,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |
| Produktbeskrivning | Side panel, divided vertically for VX IT, for enclosure height 2,000 mm, for enclosure depth 800 mm, sheet steel, powder coated, RAL 7035, IP degree of protection in accordance with IEC 60529: IP 20 |