


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.250

Sidogavlar, horisontellt delade

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.250 - Sidogavlar, horisontellt delade för VX IT

Sidogavlar, horisontellt delade, för VX IT

Features

Art. nr.	VX 5301.250
Produktbeskrivning	För förslutning av IT-skåpsystem i fristående installation eller ihopbyggnad.
Fördelar	Enkel hantering Sidogaveln hakas fast och lossas utan verktyg Låses med säkerhetslås 3524 E Invändig låsning integrerad
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Överdel Underdel 6 montagevinklar Två låsdelar Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.000 mm Djup: = 1.000 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	18,1 kg
Bruttovikt	18,6 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	70,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX IT sidvägg, horisontellt uppdelad, för HxD: 2000x1000 mm
