


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.287

## Skiljevägg, en del, skjutbar

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.287 - Skiljevägg, en del, skjutbar för VX IT

Skiljevägg för VX IT. För inskjutning, hänger mellan två VX IT skåp.



## Features

Art. nr.	VX 5301.287
Produktbeskrivning	För inskjutning, hänger mellan två ihopbyggda skåp. Med vardera ett Ø 40 mm hål i vänstra och högra hörnområdet för genomföring av kabelstammar, rörledningar osv. Dessa hål kan förslutas med de medföljande täcklocken.
Fördelar	Enkel inskjutning
Material	Stålplåt, förzinkad
Leveransens omfattning	Skiljevägg Två täckhylsor
Passar för	Skåptyp: VX IT Höjd: = 2.200 mm Djup: = 1.000 mm
Montagekrav	För att skiljeväggen ska kunna skjutas in behövs en ihopbyggnadsspalt på 3 mm
Observera:	Använd ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm Kan inte användas i kombination med en ihopbyggnadstätning Ev. befintlig tätning måste avlägsnas före inbyggnad
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20 (vid monterade täckkåpor)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	29 kg

# Features

Bruttovikt	29,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	112,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX IT-partitionsplatta kan sättas in i ett stycke, HxD: 2200x1000, stålplatta