Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.310

Ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.310 - Ihopbyggnadsvinkel, utvändig, 3 mm för VX IT

För serieplacering av ramstativ VX IT som ska skiljas från varandra med en skiljevägg eller vid utbyte av ett förmonterad skåp mot en modell med lika utformning eller för utbyte av ett integrerat stativ mot en Rittal LCP-kyllösning.



Features

Art. nr.	VX 5301.310
Fördelar	Det är möjligt att byta ut rack eller LCP-enheter i efterhand Säkerställer nödvändigt ihopbyggnadsavstånd på 3 mm, så att ombyggnader kan göras i efterhand
Användningsområden	För byten av rack eller LCP-enheter i efterhand För montage/demontage av skiljeväggar, endelade, skjutbara
Material	Stålplåt
Ytbehandling	förzinkade
Leveransens omfattning	4 ihopbyggnadsvinklar, utvändiga, 3 mm Ihopbyggnadstätning, 8 m Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	I en skåprad ökar det utvändiga måttet med 2 mm per skåp. Maximal kapslingsklass (IP) enligt IEC 60 529 är IP 20
Passar för	Skåptyp: VX IT
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,78 kg
Bruttovikt	0,86 kg

© Rittal 2026

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivning	Ihopbyggnadsförbindning, utvändig, 3 mm, för VX, VX IT. För byte av rack eller LCP-aggregat i efterhand, för montage/utbyggnad av skiljeväggar, 1-delad, skjutbar