

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.326 Nivåfötter

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.326 - Nivåfötter med inre justering, för VX IT

Nivelleringsfot med invändig justering, för utjämning av ojämnt underlag.



## Features

Art. nr.	VX 5301.326
Produktbeskrivning	Montagevinkeln används för att flytta och sätta fast nivelleringsfoten under skåpramsstativet inomhus så att nivelleringsfoten är lätt att justera från insidan via den insexdrivning som är integrerad i nivelleringsfotens skaft.
Leveransens omfattning	4 nivåfötter, M12 med torxfattning TX30 4 montagevinklar Inkl. fastsättningsmaterial
Belastning	Max. tillåten statisk last: 3000 N per nivåfot
Nivåregleringsområde	18 - 63 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,76 kg
Bruttovikt	0,796 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	Nivelleringsfot, M12, med invändig justering, för VX IT, för utjämning av höjdskillnader vid ojämnt underlag, inkl. fästvinkel för förskjutning av montageplatsen inne i skåpet, för bekväm manövrering med hjälp av den integrerade insexfattningen i nivelleringsfotens huvud.