


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.330

# Bottenplåtsmoduler, ventilerade

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.330 - Bottenplåtsmoduler, ventilerade för VX IT

För förslutning av botten.

## Features

Art. nr.	VX 5301.330
Produktbeskrivning	För förslutning av botten.
Fördelar	Stor andel hål för att främja passiv skåpventilation Filtermattan byts enkelt genom att skjutas in uppifrån
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Bottenplåtsmoduler, ventilerade Filtermatta Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Dimension	Djup: 237,5 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,44 kg
Bruttovikt	1,64 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	6,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

# Features

---

Produktbeskrivning

VX IT Flänsplattmodul, ventilerad, BxD 600x237,5 mm, plåtstål