
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# VX 5301.332

# Bottenplåtsmodul, 1-delad, med borstlist

State: 2026-11-21 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.332 - Bottenplåtsmodul, 1-delad, med borstlist för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.

## Features

| | |
|---|---|
| Art. nr. | VX 5301.332 |
| Utförande | 1-delad, med borstlist |
| Produktbeskrivning | För riktad kabelinföring underifrån. |
| Material | Modulplåt: Stålplåt<br>Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri |
| Ytbehandling | Modulplåt: Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Montagekrav | Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd<br>Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm. |
| Observera: | Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529 |
| Dimension | Djup: 237,5 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX IT<br>Bredd: = 600 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,14 kg |
| Bruttovikt | 1,34 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 5,1 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | VX IT Flänsplatta-modul med borstlist, BxD 600x237,5 mm, i ett stålplåt |