

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5301.334

# Bottenplåtsmodul, flerdelad, med borstlist, hög täthet

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.334 - Bottenplåtsmodul, flerdelad, med borstlist, hög täthet för VX IT

För riktad kabelinföring underifrån.



## Features

Art. nr.	VX 5301.334
Utförande	2-delad, med borstlist
Produktbeskrivning	För riktad kabelinföring underifrån. Särskilda borstlistor med växelsidigt förskjutna borstar ger en högre täthet mot omgivningen vid korrekt kabelinföring, och bidrar därmed till bättre klimatisering. Tack vare det tvådelade utförandet kan bottenmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
Material	Modulplåt: Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling	Modulplåt: Förzinkad
Leveransens omfattning	2 modulplåthalvor inkl. borstlist, hög täthet Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Observera:	Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
Dimension	Djup: 237,5 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 600 mm

# Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,4 kg
Bruttovikt	1,56 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX IT Flänsplatta-modul med borstlist, WxD 600x237.5mm, två delar, plåtstål