


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.336

Bottenplåtsats, flerdelad, sluten

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.336 - Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

Features

Art. nr.	VX 5301.336
Produktbeskrivning	Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring.
Fördelar	Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Sats bottenplåtar Tätningband Inkl. fastsättningsmaterial 1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 75 mm 1 bottenplåtsmodul, sluten, djup: 175 mm 2 skjutplåtar, djup: 115 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Djup: = 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,5 kg
Bruttovikt	4,84 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	14,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Features

Produktbeskrivning

VX IT Flänsplatta, flerdel, stängd, BxD 800x600 mm, stålplatta