

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.344

Bottenplåtsats, flerdelad, sluten

State: 2026-06-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.344 - Bottenplåtsats, flerdelad, sluten för VX IT

Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring.

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Art. nr. | VX 5301.344 |
| Produktbeskrivning | Flerdelad sats bottenplåtar bestående av slutna bottenplåtsmoduler och skjutplåt för kabelinföring. Den slutna bottenplåtsmodulen, djup 237,5 mm, kan som alternativ bytas ut mot bottenplåtsmoduler för kabelinföring. |
| Fördelar | Ordningsföljd för de enskilda modulerna kan väljas fritt |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Sats bottenplåtar Tättningsband Inkl. fastsättningsmaterial 2 bottenplåtsmoduler, slutna, djup: 237,5 mm 1 bottenplåtsmodul, slutna, djup: 275 mm 1 skjutplåt, djup: 115 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Djup: = 1.000 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 7,7 kg |
| Bruttovikt | 8,06 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 30,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |

Features

Produktbeskrivning

VX IT Flänsplatta, flerdel, stängd, BxD 800x1000 mm, stålplatta