

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 5301.348**

**Bottenplåtsmodul för kabelinföring  
på sidan**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.348 - Bottenplåtsmodul för kabelinföring på sidan för VX IT

Med ställbar öppning och borstlistor på båda sidor. Tack vare det öppna utförandet på sidorna kan bottenplåtsmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.

## Features

Art. nr.	VX 5301.348
Produktbeskrivning	Med ställbar öppning och borstlistor på båda sidor. Tack vare det öppna utförandet på sidorna kan bottenplåtsmodulen kompletteras i efterhand även om ledningarna redan installerats.
Material	Modulplåt: Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-HB, halogenfri
Ytbehandling	Modulplåt: Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	Det behövs en kombination av flera bottenplåtsmoduler för att botten i VX IT ska vara fullständigt stängd Bottenplåtsmodulen kan kombineras med andra bottenmoduler med ett djup på 237,5 mm.
Observera:	Bottenplåtsmoduler med borstlist lämpar sig inte för tillämpningar med kapslingsklass motsvarande IEC 60 529
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2 kg
Bruttovikt	2,36 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002620

# Features

---

ECLASS 8.0

27189261

---

Produktbeskrivning

VX IT Flänsplattmodul, sidokabelinsignal, BxD 800x237,5 mm,  
plåtstål