


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.423

Glasdörr, aluminium, 1-delad

State: 2026-06-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.423 - Glasdörr, aluminium, 1-delad för VX IT

För byte av befintliga dörrar.



Features

Art. nr.	VX 5301.423
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Profil, vertikal: Eloxerad aluminium Profil, horisontell: aluminium, lackerad Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Färg	Komforthandtag VX, gångjärn, horisontell profil: RAL 9005 Vertikal profil: silverfärgad
Leveransens omfattning	Dörr med komforthandtag VX för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E Tre gångjärn 180°, monterade Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingsystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 105°

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16,142 kg
Bruttovikt	17,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	65,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Glasad aluminiumdörr för VX IT, 800x2000 mm, RAL 9005