


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.437

Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.437 - Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.



Features

Art. nr.	DK 5301.437
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Med fönster och 4-punkts lås. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpsraderna.
Material	Ram: Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Ram: RAL 7035 Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger 4 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva Inkl. fastsättningsmaterial

Features

Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	32,7 kg
Bruttovikt	33,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	126,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Plattor med glasglas, vertikalt uppdelade för VX IT, 800x2000 mm, RAL 7035