


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5301.438

# Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad

State: 2026-04-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.438 - Glasdörr med ram av stålplåt, vertikalt uppdelad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svänggraden hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.



## Features

Art. nr.	DK 5301.438
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Med fönster och 4-punkts lås. Det delade utförandet möjliggör en rumsoptimerad uppställning av skåpen samt bästa möjliga åtkomst tack vare ett mindre avstånd mellan de enskilda skåpsraderna.
Material	Ram: Stålplåt Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Ram: RAL 7035 Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger 4 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva Inkl. fastsättningsmaterial

# Features

Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	35 kg
Bruttovikt	36,2 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	137,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Sheet steel glazed door, vertically divided for VX IT, to replace existing doors. With underlaid viewing panel and 4-point locking rod. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm