

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516 Rullmodul

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - Rullmodul för VX, VX IT

För enkel förflyttning direkt på användningsplatsen, även av redan bestyckade skåp.

Features

Art. nr.	VX 5301.516
Leveransens omfattning	1 transportmodul med 2 styrrullar 1 transportmodul med 2 transporthjul, fasta Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 556 mm Höjd: 82,5 mm Djup: 203 mm
Montagekrav	Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
Passar för	Skåptyp: VX: = 600 mm Skåptyp: VX IT
Belastning	Max. tillåten last: statisk 15000 N Max. tillåten last: dynamisk 10000 N
Observera:	Den maximala tillåtna belastningen (dynamisk) på 10000 N gäller vid rullande transport på jämnt underlag.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	10 kg
Bruttovikt	10,3 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262
Produktbeskrivning	Rullmodul för VX IT, för B: 600 mm, för enkel förflyttning på användningsplatsen, kan monteras direkt på skåpet.