

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5301.516 Rullmodul

State: 2025-04-27 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - Rullmodul för VX, VX IT

För enkel förflyttning direkt på användningsplatsen, även av redan bestyckade skåp.

Features

Art. nr.	VX 5301.516
Produktbeskrivning	För mobil användning, även av färdigutrustade skåp. Hjulmodulen skruvas fast på stativet direkt under bottenramen och lämpar sig för transport av demonterade skåp på jämnt underlag och i byggnader.
Leveransens omfattning	1 transportmodul med 2 styrrullar 1 transportmodul med 2 transporthjul, fasta Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 556 mm Höjd: 79 mm Djup: 203 mm
Montagekrav	Bottenområdet måste vara öppet vid montagepunkterna
Passar för	Skåptyp: VX: = 600 mm Skåptyp: VX IT
Belastning	Max. tillåten last: statisk 15000 N Max. tillåten last: dynamisk 10000 N
Observera:	Den maximala tillåtna belastningen (dynamisk) på 10000 N gäller vid rullande transport på jämnt underlag.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	10
Bruttovikt	10.3
Tullvarukod	83024900
EAN	4028177952492
E-Number Sweden	E7282570
ETIM 9	EC002621
ECLASS 8.0	27189262