


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.542

Stålplåtsdörr, endelad stängd

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.542 - Stålplåtsdörr, endelad stängd för VX IT

För byte av befintliga dörrar.



Features

Art. nr.	DK 5301.542
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	Dörr: RAL 7035 Komforthandtag VX: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E 4 gångjärn 130°, invändiga Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingsystem max. 165° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55

Features

Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	34,45 kg
Bruttovikt	35,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	134,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Sheet steel door, one-piece, solid for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,200 mm, sheet steel, spray-finished