


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5301.571**

**Stålplåtsdörr, endelad ventilerad**

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.571 - Stålplåtsdörr, endelad ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.



## Features

Art. nr.	DK 5301.571
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	Dörr: RAL 7035 Komforthandtag VX: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr med komforthandtag för halvprofilcylinder med säkerhetslås 3524 E 3 gångjärn 130°, invändigt monterade Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingsystem max. 165° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 110°

# Features

Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	13,4 kg
Bruttovikt	14,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	54,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Sheet steel door, one-piece, ventilated for VX IT, to replace existing doors. The vented surface area is approx. 85% perforated. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm