

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.612

Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.612 - Stålplåtsdörr, vertikalt delad, stängd för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.



Features

Art. nr.	DK 5301.612
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Till följd av den lilla svängradien hos enkeldörrarna kan avståndet mellan enskilda skåprader minskas.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7035 Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger 3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn

Features

Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingssystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	12 kg
Bruttovikt	15,25 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Sheet steel door, vertically divided, solid for VX IT, for enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, sheet steel, spray-finished, RAL 7035, handle and hinges: RAL 9005