

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5301.652

Stålplåtsdörr, vertikaldelad, ventilerad

State: 2026-06-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5301.652 - Stålplåtsdörr, vertikal delad, ventilerad för VX IT

För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %.



Features

Art. nr.	DK 5301.652
Produktbeskrivning	För byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85%.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	Dörr: RAL 7035 Komforthandtag VX, gångjärn: RAL 9005
Leveransens omfattning	Dörr, delad på höjden, med komforthandtag VX för profilhalvcylinder med säkerhetslås 3524 E, höger 3 gångjärn 180°, monterade på varje dörrhalva Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För en dörröppningsvinkel på 180° vid ihopbyggnad behövs ett 180°-ihopbyggnadsgångjärn
Observera:	Dörröppningsvinkel vid kapslingsystem max. 240° Dörröppningsvinkel vid ihopbyggnad max. 160°

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 20
Passar för	Skåptyp: VX IT Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	15 kg
Bruttovikt	15,8 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	Stålplåtsdörr, vertikalt delad, ventilerad, för VX IT, för byte av befintliga dörrar. Den tomma ytan på andelen perforerad plåt är ca 85 %. För skåpbredd: 800 mm, för skåphöjd 2 000 mm