

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.011 Luftstyrplåtar

State: 2026-05-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.011 - Luftstyrplåtar för VX IT 19"-profilskena standard

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | DK 5302.011 |
| Fördelar | För specifik ökning av en klimatiseringsanläggningens energieffektivitet Vertikal borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på det yttre montageplanet. |
| Användningsområden | För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system. |
| Material | Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB |
| Ytbehandling | Lackerad |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | 2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlistor 4 delar i PU-cellplats Inkl. fastsättningsmaterial 4 blindpaneler, 482,6 mm (19"), 1 HE |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Montagekrav | <p>De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19"-profilskenorna.</p> <p>Montage av horisontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.</p> <p>De 482,6 mm (19")-montagehålen som är integrerade i tätningssyrtorna kan förslutas med de medföljande blindpanelerna, för installation av ytterligare utbyggnadskomponenter eller för kabelhantering. Observera produktspecifik leverans.</p> |
| Passar för | Bredd: = 800 mm Höjd: = 1.200 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 6,5 kg |
| Bruttovikt | 6,72 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 20,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeskrivning | VX IT-luftkontrollplatta, BxH: 800x1200 mm, till 19"-standard |