

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.021 Kombiskenor

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.021 - Kombiskenor för VX, VX IT, TX CableNet

Kombination av C-profilskena för kabelavlastning med kabelhållare och en kabelföringsskena med hammarhuvuden för kabeldragning. Kablarna kan antingen fästas med kabelhållare, buntband eller kardborrband på kombiskenan och dragavlastas.

## Features

Art. nr.	VX 5302.021
Produktbeskrivning	Kombination av C-profilskena för kabelavlastning med kabelhållare och en kabelföringsskena med hammarhuvuden för kabeldragning. Kablarna kan antingen fästas med kabelhållare, buntband eller kardborrband på kombiskenan och dragavlastas.
Fördelar	Inbyggnad möjlig både på utsidan och insidan av skåpramen
Användningsområden	För kabeldragning och dragavlastning av kablar som dragits på VX-ramkonstruktionen
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	Direkt fastskruvning mellan vertikalbalkarna på skåpramen
Passar för	Skåptyp: VX VX IT TX CableNet Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Passar för bredd	800 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,7 kg
Bruttovikt	2,08 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,9 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

# Features

---

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	Kombinationsskena för VX IT, 800x2200 För skåpsbredd / djup: 800 mm