

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.027

Potentialutjämningsatts

State: 2026-04-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.027 - Potentialutjämningsatts för VX IT

Central jordningspunkt med 0,3 m lång jordningsledning för enkel förbindning av skåpets ram till jordnings-/potentialutjämningsnätverket (RBC-anslutningspunkt).

Features

Art. nr.	DK 5302.027
Produktbeskrivning	Central jordningspunkt på skåpramen för enkel förbindning av skåpet till jordnings-/potentialutjämningsnätverket (RBC-anslutningspunkt).
Användningsområden	För att skapa en genomgående, central potentialutjämning mellan alla monterade komponenter respektive säkerställa jordning enligt DIN EN 50 310
Funktion	Förbindning av alla platta delar med skåpramen som central jordningspunkt i kombination med förbindning av alla inbyggnadskomponenter med samma potential sker med en kontaktfastsättning eller med separat jordningsband
Leveransens omfattning	7 jordningsband (4 mm ²), UL Style 1015 AWG 12, för dörrar och valfria sidogavlar Central jordningspunkt Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Om en riskbedömning med hänsyn till användningsändamålet gjorts av en elektriker och ingen utökad riskpotential fastställts, behöver inga åtgärder för skyddsjordning vidtas.
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,26 kg
Bruttovikt	0,265 kg
Tullvarukod	85444290
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Produktbeskrivning	VX IT potentialutjämningsatts för VX IT