

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.028

Potentialutjämningsatts Plus

State: 2026-07-11 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.028 - Potentialutjämningsatts Plus för VX IT

För förbättrad EMC.



Features

Art. nr.	VX 5302.028
Produktbeskrivning	För förbättrad EMC.
Fördelar	Förbindning av alla skåpdelar med hjälp av flätband till en central, vertikal potentialutjämningskena (RBB) via ramkonstruktionen, som central samlingspunkt
Användningsområden	Säkerställ en genomgående potentialutjämning eller funktionsjordning Förbättrad skärmningseffekt enligt DIN EN 50 310 jämfört med högfrekvent störningsstrålning Satsen är utformad för en kombination med stängda stålplåtsdörrar för att bidra till bättre skärmverkan vid störande strålning.
Funktion	Potentialutjämningskena för central potentialutjämning av alla utbyggnader på skåpet samt inbyggnadskomponenter, om dessa har en anslutningspunkt för potentialutjämning
Leveransens omfattning	6 flätband (M8), 16 mm ² för dörrar av stålplåt, sidogavlar, potentialutjämningskena Potentialutjämningskena, längd 1545 mm, för höjd 1800–2000 mm Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	De specifika anslutningsledningarna mellan inbyggnadskomponent och potentialutjämningskena måste skaffas från annan leverantör

Features

Observera:	<p>Om en riskbedömning med hänsyn till användningsändamålet gjorts av en elektriker och ingen utökad riskpotential fastställts, behöver inga åtgärder för skyddsjordning vidtas.</p> <p>För att säkerställa förbättrad skärmning för skåpet används som utgångspunkt ett skåp med sluten stomme på alla sidor, på samma sätt som IP-skåpvarianterna med stängd stålplåtsdörr fram (endast som konfigurerings), sluten takplåt, fastskruvade sidogavlar och sluten botten</p>
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,7 kg
Bruttovikt	1,9 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC001503
ECLASS 8.0	27149219
Produktbeskrivning	<p>Potentialutjämningsats Plus för VX IT, för förbättrad EMC.</p> <p>Potentialutjämningskena för central potentialutjämning av alla utbyggnader på skåpet samt inbyggnadskomponenter, om dessa har en anslutningspunkt för potentialutjämning, 6 flätband (M8), 16 mm² för dörrar av stålplåt, sidogavlar, potentialutjämningskena, längd 1545 mm, för höjd 1800–2000 mm, inkl. fastsättningsmaterial, godkännanden: UL</p>