

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 5302.042

19" kabelkanal, variabelt djup

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 5302.042 - 19" kabelkanal, variabelt djup

Inom 19"-montageplanet ger kabelkanalen en möjlighet till integrerad kabeldragning mellan de främre och bakre montageplanen i ett skåp.

Features

Art. nr.	IT 5302.042
Produktbeskrivning	Ett bekvämt sätt att skapa en integrerad kabeldragning mellan främre och bakre 19"-montageplan inom montageplanen i ett skåp.
Fördelar	<p>Kabelinföring på framsidan via borstlist för termisk avskärmning av kabelinföringsområdet</p> <p>Direkt kabeldragning mellan kontaktdonsnivå och komponenter vid demontering från baksidan, optimal kabeldragning genom brytarplacering på baksidan</p> <p>Fullständigt variabel i djupled tack vare variabel, steglös utdragning av kabelkanalen</p> <p>Oönskade luftströmmar förhindras via skiljevägg i övergångsområdet</p> <p>Öppet på ovasidan för enkel eftermontering även då kablar redan har förts in</p> <p>Kabelkanalen kan utökas uppåt med 1 HE genom användning av ytterligare en kabelgenomföringspanel med borstlist</p>
Material	Stålplåt Borstlist: Plast, UL 94-V0
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Kabelkanal Borstlist
Inbyggnadsmöjligheter	För fastsättning mellan det främre och bakre 19"-montageplanet
Profilavstånd	500 - 750 mm
Höjdener	1 HE
Tillåten belastning (statisk)	150 N
Passar för	för skåpsoberoende montage

Features

Observera:	Beställ monteringsmaterial separat
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,8 kg
Bruttovikt	7,239 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	PCF-Wert 18,78 kg Co ² e
Tullvarukod	73269098
Produktbeskrivning	19" kabelkanal, variabelt djup, 500–750 mm, RAL 9005