

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.043

Kabeltråg, med variabelt djup

State: 2025-08-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.043 - Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.



Features

Art. nr.	DK 5302.043
Produktbeskrivning	För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggingsmöjligheter	Profilskenssystem VX IT Standard Profilskenssystem TX CableNet Profilskenssystem TS IT
Installation position in 19" area	VX IT Standard: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm TX CableNet: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm TS IT: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm
Längd	350: 550 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1.74

Features

Bruttovikt	1.94
PCF per pack (cradle-to-gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullvarukod	94039910
EAN	4028177952683
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604