

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## DK 5302.043

# Kabeltråg, med variabelt djup

State: 2026-04-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.043 - Kabeltråg, med variabelt djup för VX IT, TE 8000

För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.



## Features

Art. nr.	DK 5302.043
Produktbeskrivning	För skyddad kabeldragning mellan montageområdet på fram- och baksidan.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggingsmöjligheter	Profilskenssystem VX IT Standard Profilskenssystem TX CableNet Profilskenssystem TS IT
Installation position in 19" area	VX IT Standard: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm TX CableNet: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm TS IT: min 510 mm – max 710 mm, vid alternativ fastsättning 415 mm – 615 mm
Längd	350: 550 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	1,74 kg

# Features

Bruttovikt	1,94 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604
Produktbeskrivning	IT cable tray, depth-variable, 350 – 550 mm, sheet steel, zinc-plated, RAL 9005