

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.103

Profilskenor standard, 482,6 mm (19")

State: 2026-07-01 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.103 - Profilskenor standard, 482,6 mm (19") för VX IT

Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i 19"-hålen.

Features

| | |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | VX 5302.103 |
| Utförande | för VX IT 19"-profilskena standard |
| Produktbeskrivning | Avsedd för påbyggnad av ett montageplan (i tum) eller för utbyggnad av delar (i tum). Det L-formade utförandet gör det möjligt att montera alla vanliga montagesatser för serversystem, som sätts fast direkt i 19"-hålen. |
| Fördelar | Integrerad, dubbelsidig HE-märkning Integrerade systemhål i HE-rastret på fronten och på sidan möjliggör HE-baserat montage av kabelstyrningselement för strukturering av kablage |
| Tekniska data | Runda och kvadratiska hål på sidan i HE-raster En potentialutjämning inuti montageplanet och med stativ sker via fästelementen Fästhål (i tum) inkl. HE-mittinfästning enligt standarden EIA 310 E |
| Användningsområden | För påbyggnad av en profilskena (i tum) inuti VX IT-skåpsystemet |
| Material | Stålplåt, 2 mm |
| Ytbehandling | Grundmålad |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Inbyggnadsläge | bak |
| Inbyggnadsmöjligheter | Alternativa inbyggnadsbredder på 21"–24" går att ordna beroende på vald fastsättningstyp och skåpmått |

Features

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montagekrav | För infästning behövs en kombination med tvärstag, djupprofil eller montagevinkel Vilken av de olika fästmöjligheterna som kan användas beror på det aktuella skåpets mått |
| Passar för | Höjd: = 24 HE = 1.200 mm |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 5 kg |
| Bruttovikt | 5,24 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 19,9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | Standard 19"-profilskenor, monteringsläge: bak, 24 U |