

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5302.161 Djupprofiler

State: 2026-06-01 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5302.161 - Djupprofiler för 482,6 mm (19")-profilskenor

L-formade profilskenor, även för att fästa inbyggnadssatser för serversystem.

## Features

Art. nr.	VX 5302.161
Utförande	för VX IT 19"-profilskena dynamic
Produktbeskrivning	För montage av profilskenor i tum.
Fördelar	Extra hög lastupptagning upp till 15 000 N Högre stabilitet genom förbättrad lastfördelning Möjlig att bygga ut symmetriskt eller asymmetriskt Mer plats för kabelhantering eller integration av en Liquid Cooling Unit (LCU) vid ensidig, asymmetrisk (på sidan) installation Optimal för integration av profilskenor (i tum) för den alternativa utbyggnaden med 21"-, 23"- eller 24"-komponenter
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Djupprofiler Inkl. fastsättningsmaterial 4 djupprofiler (2 upptill, 2 nedtill)
Montagekrav	För fastsättning av profilskenor i skåp med djup >1000 mm och bredd 600 mm behövs även profilskenan för VX IT
Passar för	Skåptyp: VX IT, Dynamic Bredd: > 600 mm Djup: = 1.000 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	10 kg
Bruttovikt	10,36 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	39,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

# Features

---

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Djupprofil för 482,6 mm (19") profilskenor, för att passa profilskenor med tummått. För skåpbredd: > 600 mm, För skåpdjup: = 1 000 mm, stålplåt, målad, RAL 9005

# Approvals

---

Explanations	Tillverkarens deklARATION
--------------	---------------------------