


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5302.169 Montagevinkel

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5302.169 - Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor

Montagevinkel för VX IT 19"-profilskenor, för infästning av profilskenor med tummått i VX IT nätverks-/serverskåp.

Features

Art. nr.	VX 5302.169
Utförande	för VX IT 19"-profilskena standard
Fördelar	En potentialutjämning för profilskenorna sker direkt via infästningen
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,194 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73182900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	Montagevinkel för VX IT 19" profilskenor, för infästning av profilskenor med tummått, standard, i VX IT nätverks-/serverskåp, bredd 800 mm. Fastsättning sker upptill och nedtill på tvärstaget för rack med 800 mm bredd.

Approvals

Explanations

Tillverkarens deklARATION