

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5302.203

Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.203 - Fiberkabelföringsbyglar, 1 HE 482,6 mm (19")

1 HE, 4 integrerade fiberkabelföringsbyglar i fronten möjliggör en optimal rangering av max. 48 fibrer.

Features

Art. nr.	DK 5302.203
Produktbeskrivning	De 4 fiberkabelföringsbyglarna som är integrerade på framsidan ger bästa möjliga rangering av enskilda fibertrådar (max. 48 fibrer) samtidigt som böjradierna minimeras.
Material	Panel: Stålplåt Bygel: 2 K-plast
Dimension	Bredd: 482,6 mm
Höjdenheter	1 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,9 kg
Bruttovikt	0,913 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024200
ETIM 9	EC001130
ECLASS 8.0	19170113
Produktbeskrivning	FO Patch Panel, 1 U, 1 U, RAL 9005