

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5315.185

Compartment-rack VX IT

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5315.185 - Compartment-rack VX IT fyrdelad, ventilerad

VX IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.



Features

| | |
|--------------------|--|
| Art. nr. | VX 5315.185 |
| Produktbeskrivning | Smart skåplösning för integrering av olika applikationer i ett centralt, gemensamt skåp för olika användargrupper och åtkomstbehörigheter. Fysiskt helt åtskilda installationer inklusive separat kabeldragning. Skåpet är indelat i fyra installationsutrymmen för individuell utbyggnad av varje utrymme. Skyddar samtidigt din IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst. |
| Fördelar | Skåp förmonterat med 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra Profilavstånd förmonterat 740 mm, individuellt inställbart Dörrupphängningen kan flyttas från höger till vänster Ihopbyggnad möjlig på alla sidor Luftstyrplåtar integrerade i 19"-montageram Dörröppningsvinkel max. 130°, vid ihopbyggnad max. 115° |
| Tekniska data | Max. belastning 250 kg per fack |

Features

| | |
|------------------------------|---|
| Material | Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,0 mm Fram- och bakdörr: Stålplåt, 1,5 mm Profilskenor: Stålplåt, 2,5 mm |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 19"-montageplan, gångjärn och handtag lackerade i RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | VX IT Compartment-rack, med fyra slutna installationsutrymmen 482,6 mm (19")-montageplan för varje utrymme, fram och bak, fastskruvade på de integrerade skiljeväggarna på vänster och höger sida På mitten delad bottenplåt, förmonterad över hela skåpets djup 4 stålplåtsdörrar, ventilerade, fram och bak Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E. Inkl. potentialutjämning, förberedd för fastsättning av jordningsband Två 482,6 mm (19")-fastsättningsprofiler fram och bak i varje utrymme med variabelt djup, fram med integrerad luftsektion runt om 8 nycklar |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.200 mm |
| Profilavstånd (vid leverans) | 740 mm |
| Number front doors | 4 |
| Number back doors | 4 |
| 19"-fastsättning | 4 x 11 HE Inkl. 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra |
| Utförande | Compartment-rack, 4 x 11 HE |
| Utförande tak | Takplåt, 1-delad, med kabeldragning på båda sidor i takets mittdel |
| Design doors | Dörröppningsvinkel max. 130° Inkl. 2-punkts spanjonettlås |
| Design av bakre dörr | fyrdelad, ventilerad |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Design av främre dörr | fyrdelad, ventilerad |
| Utförande profilskenor | 19"-profilskenor i VX IT Compartment-rack |
| Utförande golv | Bottenram med förmonterad, utdragbar, 2-delad och sluten bottenplåt |
| Utförande 19"-plan | 19"-plan framtill och baktill 19"-montageplan med universalmontagevinklar, fram och bak, variabelt djup, 12,5 mm raster, skruvas ihop med skiljeväggarna på vänster och höger sida, med integrerade luftstyrplåtar |
| Utförande position profilskenor | 19"-plan framtill och baktill |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | VX IT Compartment-rack, ventilerad, 4-delad, 19"-plan fram och bak, 4 x 11 HE, BHD: 600 x 2200 x 1200 mm, skåpsram och platta delar: RAL 7035, inre utbyggnad: RAL 9005 |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Certificates | Ytbehandling |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring |