

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 5316.185

## Compartment-rack VX IT

State: 2026-04-12 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5316.185 - Compartment-rack VX IT fyrdelad, ventilerad

VX IT, ventilerat, för rumsklimatisering. 19" inre utbyggnad med 19" profilskenor med ställbart djup ger en belastningskapacitet på upp till 1500 kg i olika måttutföranden.



## Features

Art. nr.	VX 5316.185
Produktbeskrivning	Smart skåplösning för integrering av olika applikationer i ett centralt, gemensamt skåp för olika användargrupper och åtkomstbehörigheter. Fysiskt helt åtskilda installationer inklusive separat kabeldragning. Skåpet är indelat i fyra installationsutrymmen för individuell utbyggnad av varje utrymme. Skyddar samtidigt din IT-infrastruktur mot obehörig åtkomst.
Fördelar	Skåp förmonterat med 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra Profilavstånd förmonterat 740 mm, individuellt inställbart Dörrupphängningen kan flyttas från höger till vänster Ihopbyggnad möjlig på alla sidor Luftstyrplåtar integrerade i 19"-montageram Dörröppningsvinkel max. 130°, vid ihopbyggnad max. 115°
Tekniska data	Max. belastning 250 kg per fack

# Features

Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Takplåt: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,0 mm Fram- och bakdörr: Stålplåt, 1,5 mm Profilskenor: Stålplåt, 2,5 mm
General colour	RAL 7035
Färg	Skåpram och platta detaljer: RAL 7035 19"-montageplan, gångjärn och handtag lackerade i RAL 9005
Leveransens omfattning	VX IT Compartment-rack, med fyra slutna installationsutrymmen 482,6 mm (19")-montageplan för varje utrymme, fram och bak, fastskruvade på de integrerade skiljeväggarna på vänster och höger sida På mitten delad bottenplåt, förmonterad över hela skåpets djup 4 stålplåtsdörrar, ventilerade, fram och bak Komforthandtag för halvprofilcylindrar med säkerhetslås 3524 E. Inkl. potentialutjämning, förberedd för fastsättning av jordningsband Två 482,6 mm (19")-fastsättningsprofiler fram och bak i varje utrymme med variabelt djup, fram med integrerad luftsektion runt om 8 nycklar
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.200 mm Djup: 1.200 mm
Profilavstånd (vid leverans)	740 mm
Number front doors	4
Number back doors	4
19"-fastsättning	4 x 11 HE Inkl. 482,6 mm (19")-montageplan, fram och bak i varje utrymme, individuellt inställbara oberoende av varandra
Utförande	Compartment-rack, 4 x 11 HE
Utförande tak	Takplåt, 1-delad, med kabeldragning på båda sidor i takets mittdel
Design doors	Dörröppningsvinkel max. 130° Inkl. 2-punkts spanjonetlås
Design av bakre dörr	fyrdelad, ventilerad

# Features

Design av främre dörr	fyrdelad, ventilerad
Utförande profilskenor	19"-profilskenor i VX IT Compartment-rack
Utförande golv	Bottenram med förmonterad, utdragbar, 2-delad och sluten bottenplåt
Utförande 19"-plan	19"-plan framtill och baktill 19"-montageplan med universalmontagevinklar, fram och bak, variabelt djup, 12,5 mm raster, skruvas ihop med skiljeväggarna på vänster och höger sida, med integrerade luftstyrplåtar Luftstyrplåt med integrerat, vertikalt 1 HE 19"-montagehål till höger och vänster i varje utrymme, som extra plats för inre utbyggnad eller för kabeldragning.
Utförande position profilskenor	19"-plan framtill och baktill
Observera:	Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	235 kg
Bruttovikt	250 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
Produktbeskrivning	VX IT Compartment-rack, ventilerad, 4-delad, 19"-plan fram och bak, 4 x 11 HE, BHD: 800 x 2200 x 1200 mm, skåpsram och platta delar: RAL 7035, inre utbyggnad: RAL 9005

# Approvals

Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring