

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 5328.123

Nätverks-/serverskåp VX IT

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5328.123 - Nätverks-/serverskåp VX IT med glasdörr, med 19"-profilskenor, standard

VX IT nätverks-/serverskåp, slutet, för direkt skåpsanpassad klimatisering. 19" inre utbyggnad med 19"-profilskenor med ställbart djup i utförande Standard, med olika måttutföranden.



Features

| | |
|----------------|--|
| Art. nr. | VX 5328.123 |
| Material | Stålplåt Aluminium Glasdörr: Säkerhetsglas, 3 mm Framdörr: aluminium, 1,25 mm Bakdörr: stålplåt, 1,5 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: Doppgrunderad Inre utbyggnad: Lackerad Bakdörr och tak: doppgrundade, pulverlackerade Framdörr: aluminium, eloxerad/lackerad |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåpram, bakdörr och tak: RAL 7035 Frontdörr: Vertikal profil, silverfärgad, och horisontell profil, RAL 9005 Inre utbyggnad: RAL 9005 Handtag och gångjärn: RAL 9005 |

Features

| | |
|---|---|
| Leveransens omfattning | Skåpstomme VX med dörrar och takplåt Aluminiumglasdörr fram, 180° gångjärn Lås fram och bak: Komforthandtag för halvprofilcylindrar och säkerhetslås 3524 E 482,6 mm (19")-profilskenor Distansstycken, höjd 50 mm, för upphöjning av täckplåt över fläkturtaget i takplåten, för passiv ventilation (bifogas) Ej nödvändigt för varianter utan urtag. 12 st 19"-fästen, 1 HE, med direktkontakt (medföljer) 25 torxsruvar, ledande (medföljer) IPPC-pall Takplåt, flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill Stålplåtsdörr bak, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 1.800 mm Djup: 800 mm |
| Höjdenheter | 38 HE |
| Fritt montageutrymme mot 19"-plan, fram/bak | 87 mm / 193 mm |
| Instalation position in 19" area | framtill och baktill |
| Profilavstånd (vid leverans) | 520 mm |
| 19"-fastsättning | fastskruvad med montagevinkel upp till och ned till på ramkonstruktionen |
| Utförande | Standard |
| Utförande tak | flerdelad med kabelinmatning i hörnen, framtill och baktill |
| Design av bakre dörr | Stålplåtsdörr, stängd, vertikalt delad, 180° gångjärn |
| Design av främre dörr | Glasdörr, aluminium, sluten, 1-delad, 180°-gångjärn |
| Utförande profilskenor | 19"-profilskenor, standard i VX IT |
| Utförande golv | öppen |
| Utförande 19"-plan | framtill och baktill |
| Utförande position profilskenor | 19"-plan framtill och baktill |
| Belastning | 15 000 N |

Features

| | |
|---|---|
| Max. belastningsförmåga (statisk) per skåp UL 2416 | 12 000 N |
| IK-kod | IK08 |
| Observera: | Beroende på plats och typ av uppställning kan dörröppningsvinkeln vara annorlunda vid konkret användning |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 70 kg |
| Bruttovikt | 79 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 194,6 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002499 |
| ECLASS 8.0 | 27180207 |
| Produktbeskrivning | VX IT, solid, 19"-monteringsvinklar standard, RAL7035, WHD 600x1800x800mm, 38U |

Approvals

| | |
|--------------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Certificates | Negative Certificate Ytbehandling |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK |