

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5366.050 PC-skåpsystem

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5366.050 - PC-skåpsystem

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Maximal användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.



Features

| | |
|--------------------|--|
| Art. nr. | PC 5366.050 |
| Utförande | med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan |
| Produktbeskrivning | Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst. |
| Material | Skåp, dörr, bakdörr, inbyggingsfält, avlastningsbord: Stålplåt Handtag, dekorplåtar: Plast Dörrplåtar: Aluminium Fönster: Säkerhetsglas |
| Ytbehandling | Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack |
| General colour | RAL 7035 |
| Färg | Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035 Handtag: RAL 7015 Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015 |

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Leveransens omfattning | Skåp, dörr, bakdörr Bottenplåtar Glasdörr upptill Tangentbordslåda Hyllplan |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 636 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Kapslingsklass NEMA | NEMA 12 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Max. tangentbordsmått (BxHxD) | 480 x 70 x 260 mm |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 93,5 kg |
| Bruttovikt | 95,8 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 386,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94032080 |
| ETIM 9 | EC002502 |
| ECLASS 8.0 | 27180501 |
| Produktbeskrivning | PC PC enclosure system, WHD: 600x1600x636 mm, Sheet steel, with glazed door at the top, folding keyboard, component shelf |

Approvals

| | |
|-----------|--------------------|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|

Approvals

Certificates

Ytbehandling

Explanations

Konformitetsförklaring

Konformitetsförklaring UK