

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



PC 5386.000 PC-skåpsystem

State: 2026-06-01 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



PC 5386.000 - PC-skåpsystem

Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.

Features

Art. nr.	PC 5386.000
Utförande	med glasdörr upptill, tangentbordslåda och hyllplan
Produktbeskrivning	Säker placering av alla datorkomponenter från bildskärm och dator till tangentbord. Med bästa möjliga användarkomfort och modern design. Perfekt skydd mot fukt och smuts, temperatursvängningar och obehörig åtkomst.
Material	Skåp, dörr, bakdörr, inbyggnadsfält, avlastningsbord: Stålplåt Handtag, dekorplåtar: Plast Dörrplåtar: Aluminium Fönster: Säkerhetsglas
Ytbehandling	Skåp och dörr: Doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Inbyggnadsfält, avlastningsbord: pulverlackerat
Färg	Skåp, dörr, dekorplåtar, avlastningsbord: RAL 7035 Handtag: liknar RAL 9006 Monitorfält, dörrmellandel: RAL 7015
Leveransens omfattning	Skåp, dörr, bakdörr Glasdörr upptill Tangentbordslåda Hyllplan
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 636 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12
Max. tangentbordsmått (BxHxD)	480 x 70 x 260 mm

Features

Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	123,4 kg
Bruttovikt	126 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27180501
Produktbeskrivning	PC PC-skåpsystem BHD: 800x1600x600 mm stålplåt, med glasdörr upptill, tangentbordslåda, hyllplan

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK