

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.265 19"-montageram (482,6 mm)

State: 2025-12-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.265 - 19"-montageram (482,6 mm) för TS, TS IT

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.



Features

Art. nr.	DK 5501.265
Produktbeskrivning	Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profileringsområde som på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdener har dubbelriktad numrering. Montageram fram till, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram bak till för platsbesparande integrering av PDU strömskenor, på båda sidor i Zero-U-Space.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Grundmålad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdener	42 HE
Inbyggnadsläge	bak
Belastning	Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:	Den yttre montagenivån på skåpstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar

Features

Passar för	Skåptyp: TS TS IT Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	11
Bruttovikt	14
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177716469
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261