

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.275 19"-montageram (482,6 mm)

State: 2026-02-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.275 - 19"-montageram (482,6 mm) för TS, TS IT

För utbyggnad av det främre och bakre 482,6 mm planet (19"), den svetsade 482,6 mm montageramen (19") kan fästas helt djupvarviabelt.



Features

Art. nr.	DK 5501.275
Produktbeskrivning	Fastsvetsad 19"-montageprofil (482,6 mm) för integrering av ett montageplan i tummått inom en TS ramkonstruktion. Profileringsom på TS IT för helt kompatibla system, inkl. verktygsfritt montage. Djupvariabel fastsättning mellan tak- och bottenram. Enskilda höjdenheter har dubbelriktad numrering. Montageram framtill, förberedd för integrering av kabelhantering och Dynamic Rack Control (RFID), montageram baktill för platsbesprande integrering av PDU strömskena, på båda sidor i Zero-U-Space.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Grundmålad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter	42 HE
Inbyggnadsläge	bak
Belastning	Upp till 15 000 N statisk last, vid jämn lastfördelning på två 482,6 mm (19")-montageramar, vid fullständig utbyggnad.
Observera:	Den yttre montagenivån på skåpramstativet är intakt för ytterligare utbyggnader, avskärmning runt om kan göras med luftstyrplåtar

Features

Passar för	Skåptyp: TS TS IT Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14 kg
Bruttovikt	16,5 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK 19"-montageram, 482.6 mm (19"), för BxH: 800x2000 mm baktill, RAL9005