
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.430

Glidskena, 1 HE, fast montage

State: 2026-11-02 (Source: www.rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.430 - Glidskena, 1 HE, fast montage för VX IT, TS IT, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.

Features

Art. nr.	DK 5501.430
Produktbeskrivning	Systemhål på sidan för montage av tillbehör och ventilering av komponenter med utblåsning på sidan.
Fördelar	Enkel fasthakning i systemhålen i 19"-montageprofilen efter inställning av de nödvändiga 19"-planavstånden
Användningsområden	För montage på främre fastsättningsprofilen Som stöd för tunga inbyggnader
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between mounting levels	545 mm
Längd	475 mm
Inbyggnadsmöjligheter	för 19"-profilskenor standard
Montagekrav	19"-profilavståndet i VX IT måste anpassas före montage
Belastning	800 N, statiskt
Observera:	Effektiv placeringsyta per sida 35 mm
Placeringsyta	Bredd: 35 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,4 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)

© Rittal 2026

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, 1 HE, D: 475 mm 80 kg, statisk, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 545 mm fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhålning