

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.480

Glidskenor, 1 HE, variabela i djupled

State: 2026-06-13 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.480 - Glidskenor, 1 HE, variabla i djupled för VX IT, TE, TX CableNet

För montage mellan en främre och bakre profilskena.



Features

Art. nr.	DK 5501.480
Fördelar	Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage från skåpets framsida Alla tre fastsättningshål i EIA-systemhålningen kan användas till att skruva fast inbyggnadskomponenter. I TE 8000 är även direkt fastskruvning i 19"-systemhålning (482,6 mm) möjlig
Användningsområden	För montage på främre fastsättningsprofilen Som stöd för tunga inbyggnader För anpassning till individuella 19"-profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19" (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19" (482,6 mm) – monterageram fram- och baktill 19"-profilskenor, standard i VX IT
Belastning	1500 N
Observera:	Effektiv placeringsyta per sida 25 mm

Features

Passar för	Skåptyp: TS IT VX IT TE TX CableNet
Profilavstånd	600 - 900 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,2 kg
Bruttovikt	3,74 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Glidskenor, placeringsyta bredd: 25 mm djupvariabel, 150 kg, för två 482.6 mm (19") för montage (fram+bak) profilavstånd: 600-900 mm