

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.625

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.625 - Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad

Hyllplan 2 HE, fast inbyggnad i 19"-systemhållning Max. last: 25 kg.



Features

Art. nr.	DK 5501.625
Utförande	i tummått
Produktbeskrivning	För montage på en 19"-profilskena.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Belastning	25 kg ytlast, statisk
Observera:	Kan inte kombineras med teleskopskenor.
Dimension	Bredd: 482,6 mm Djup: 400 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,297 kg
Bruttovikt	3,52 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	11,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BHD: 482,6x2 HEx400 mm 25 kg, statisk, profilavstånd;, fast inbyggnad, för 482.6 mm (19") systemhållning, RAL9005