


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**DK 5501.635**

**Hyllplan, utdragbart, 2 HE**

State: 2026-05-04 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.635 - Hyllplan, utdragbart, 2 HE för en 482,6 mm (19")-profilskena

Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.



## Features

Art. nr.	DK 5501.635
Produktbeskrivning	För enkel utbyggnad mot framsidan av vägg- eller golvskaåp med minst ett 19"-montageplan. Denna kompletta sats innehåller den förmonterade varianten inkl. teleskopskenor, handtag, rackvinklar och säkerhetsstift.
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt montage Helt utdragbar Självfixerande
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Hyllplan, förmonterat Inkl. fastsättningsmaterial
Load capacity static	250 N
Placeringsyta	Bredd: 430 mm Djup: 300 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3 kg

# Features

Bruttovikt	3,74 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Component shelf, for one 482.6 mm (19") mounting level, pull-out, 2 U, Pre-configured variant including telescopic slides,, moulded handle, flange and locking pins