

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.655

Hyllplan, fast inbyggning

State: 2026-05-03 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.655 - Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Features

Art. nr.	DK 5501.655
Fördelar	Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19" (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19" (482,6 mm) – monteraram fram- och baktill
Användningsområden	Vid större planavstånd måste det förmonterade planavståndet minskas, belastningsförmåga 50 kg.
Belastning	50 kg
Dimension	Bredd: 484 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Profilavstånd	400 - 600 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,5 kg
Bruttovikt	4,82 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	25 kg CO2 eq (Cat B)

Features

Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 50 kg, profilavstånd: 400-600 mm djupvariabel, RAL9005