Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.665

Hyllplan, fast inbyggnad

State: 2026-11-22 (Source: www.rittal.com/se-sv)

DK 5501.665 - Hyllplan, fast inbyggnad för VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

För fast inbyggnad mellan två 19"-profilskenor.

Features

Art. nr.	DK 5501.665
Fördelar	Verktygsfritt, tidssparande enmansmontage
Användningsområden	Djupvariabel för anpassning till individuella profilavstånd
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	19” (482,6 mm) – L-profilskenor fram- och baktill 19” (482,6 mm) – montageram fram- och baktill
Belastning	50 kg
Dimension	Bredd: 484 mm
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TE TX CableNet
Profilavstånd	600 - 900 mm
Höjdenheter	0,5 HE
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	6,47 kg
Bruttovikt	6,62 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	17,7 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat

Features

Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	DK Hyllplan, BxH: 484 mm x 0,5 HE, 50 kg, profilavstånd: 600-900 mm djupvariabel, RAL9005

© Rittal 2026