

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5501.825

Luftstyrplåtar för TS IT 19"- profilskenor

State: 2026-06-21 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.825 - Luftstyrplåtar för TS IT 19"-profilskenor

För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.



Features

Art. nr.	DK 5501.825
Produktbeskrivning	Med omlöpande borstlist för kollisionsfri avskärmning vid installerade skensystem på den yttre montageprofilen.
Användningsområden	För avgränsning av kalla/varma områden inom ett skåp vid inplacering i gång eller vid användning av LCP-system.
Material	Stålplåt Blindpanel: Plast, UL 94-HB, halogenfri Borstlist: Plast, UL 94-HB
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	2 vertikala plåtar 2 horisontella plåtar 4 borstlister 4 delar i PU-cellplats Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	De vertikala plåtarna med borstlist kan monteras som avskärmning både på de främre och bakre 19"-profilskenorna. Montage av horisontella plåtar med borstlister är endast möjligt på de främre 19"-profilskenorna.
Passar för	Bredd: 600 mm Höjd: 2.200 mm

Features

Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,918 kg
Bruttovikt	5,177 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	DK Lufledningsplåtar, BxH: 600x2200 mm för TS IT 482.6 mm (19") profilskenor