

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# DK 5502.010 Takfläktchassi

State: 2026-04-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5502.010 - Takfläktchassi för VX IT, TS IT, TX CableNet

Utifrån krav för aktiv ventilerings av VX IT, TS IT eller TE 8000.

## Features

Art. nr.	DK 5502.010
Produktbeskrivning	För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Användningsområden	För användning i hål som integrerats i takplåten
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	1 fläktenhet 2 fläktar 1 termostat 1 anslutningskabel, öppen Inkl. fastsättningsmaterial
Lufteffekt per fläkt (friblåsande)	160/180
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 200 mm Höjd: 59 mm Djup: 550 mm
Fläktens lufteffekt (friblåsande)	1514
Inbyggnadsmöjligheter	I VX IT med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600 I TS IT med B x D: 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 800 x 600
Observera:	Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
Ljudtrycksnivå per fläkt	37 dB(A)
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT TX CableNet

# Features

---

Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	3,027 kg
Bruttovikt	3,3 kg
Tullvarukod	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	DK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 3 fläktar, BHD: 200 x 59 x 550 mm

# Approvals

---

Explanations	Konformitetsförklaring UK
--------------	---------------------------