


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.020 Takfläktchassi

State: 2026-05-13 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Takfläktchassi för VX IT, TS IT, TX CableNet

Utifrån krav för aktiv ventilering av VX IT, TS IT eller TE 8000.



Features

Art. nr.	DK 5502.020
Produktbeskrivning	För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Användningsområden	För användning i hål som integrerats i takplåten
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	1 fläktenhet 2 fläktar 1 termostat 1 anslutningskabel, öppen Inkl. fastsättningsmaterial
Lufteffekt per fläkt (friblåsande)	160/180
Märkspänning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimension	Bredd: 340 mm Höjd: 54 mm Djup: 550 mm
Fläktens lufteffekt (friblåsande)	1514
Inbyggnadsmöjligheter	I VX IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TS IT med B x D (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 I TE 8000 med B x D (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000

Features

Observera:	Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt
Ljudtrycksnivå per fläkt	37 dB(A)
Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT
Driftstemperatur	5 °C...55 °C
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	4,3 kg
Bruttovikt	4,38 kg
Tullvarukod	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	DK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 6 fläktar, BHD: 340 x 59 x 550 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring UK
--------------	---------------------------