


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.025 Takfläktchassi

State: 2026-03-18 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.025 - Takfläktchassi för VX IT, TS IT, TX CableNet

Utifrån krav för aktiv ventilering av VX IT, TS IT eller TE 8000.



Features

Art. nr.	DK 5502.025
Produktbeskrivning	För aktiv ventilation. Enheten kan utökas med ytterligare fläktar om så önskas.
Användningsområden	För användning i hål som integrerats i takplåten
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	1 fläktenhet 2 fläktar 1 termostat 1 anslutningskabel, öppen Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Bredd: 340 mm Höjd: 59 mm Djup: 550 mm
Observera:	Den angivna ljudnivån gäller den första fläkten Anslutning via förgreningsdosa eller landsspecifik anslutningskontakt

Features

Passar för	Skåptyp: VX IT TS IT Bredd: 800 mm 800 mm 800 mm Djup: 800 mm 1.000 mm 1.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Bruttovikt	4,8 kg
Tullvarukod	84149000
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeskrivning	SK Takfläktchassi, för montering i takplåten, inkl. 2 fläktar, utbyggbar till max. 6 fläktar, BHD: 340 x 59 x 550 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring UK
--------------	---------------------------