

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.101 kabelkanal

State: 2026-04-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.101 - kabelkanal för TS IT

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.



Features

Art. nr.	DK 5502.101
Produktbeskrivning	Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för TS IT för optimerad luftstyrning.
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring Kan byggas ihop rygg mot rygg Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
Material	Stålplåt Plast enligt UL 94-HB
Färg	RAL 9005

Features

Leveransens omfattning	Inkl. övertäckning och fastsättningsmaterial Inkl. 4 kabelhållare för extra kabel
Inbyggnadsmöjligheter	I TS IT med 482,6 mm (19") profilskena med höjd 2 200 mm I TS IT med 482,6 mm (19") monterageram med höjd 2 000 mm I datarack med 45 HE
Höjdenheter	42 HE
Dimension	Bredd: 95 mm Höjd: 1.866 mm Djup: 150 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	8,46 kg
Bruttovikt	8,86 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	DK Cable duct, 42 U, for TS IT, Height 2000 mm: with mountingframe, Height 2200 mm: with profiles