

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 5502.102 kabelkanal

State: 2025-12-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.102 - kabelkanal för TS IT

Kabelkanal med avtagbart kabelskydd med gångjärn på båda sidor.



Features

Art. nr.	DK 5502.102
Produktbeskrivning	Kabelkanal för dold kabelföring. Alltid bekväm åtkomst till kablage genom kanallock, gångjärnsförsedda eller avtagbara som alternativ. Kanalen har möjlighet till kabelgenomföring till skåpets insida och genom kanalbakstycket. Kabelstöden som medföljer kanalen kan hakas i på valfri höjd på kanalens kabelfingrar och ger på så sätt enklare kabelföring. Kabelkanalen kan även skruvas fast. Kan kombineras med borstsats för TS IT för optimerad luftstyrning.
Fördelar	Enkelt och verktygsfritt snabbmontage. Hög packningsgrad genom HE-relaterad kabelföring Kan byggas ihop rygg mot rygg Kabelkanalen kan användas som skydd gentemot luftkortslutningar inom en kallgångskapsling Kabelgenomföringar kan slutas till, och kan utrustas med utbyggnadskomponenter i 1 HE montagestandard
Material	Stålplåt Plast enligt UL 94-HB
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. övertäckning och fastsättningsmaterial Inkl. 4 kabelhållare för extra kabel
Inbyggnadsmöjligheter	I TS IT med 482,6 mm (19") montageram med höjd 2 200 mm
Höjdener	47 HE

Features

Dimension	Bredd: 95 mm Höjd: 2.089 mm Djup: 150 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	9
Bruttovikt	10
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177814431
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703